



Tablararretierung

Tablare sicher und komfortabel fixieren

www.blum.com


 **blum**[®]

Tablararretierung für MOVENTO und TANDEM

Wohnqualität wird nicht nur durch Design bestimmt, sondern auch durch Komfort. Darum haben wir für Tablare mit Vollauszügen eine praktische Arretierung entwickelt. Dezent und platzsparend hält sie das Tablar sicher in ausgezogener Position.

 **blum**





Inhaltsverzeichnis

- 04 Vielfältige Anwendungen
- 08 Einfache Bedienung
- 10 Einfache Montage
- 12 Bestell- und Planungsinformation
- 14 Das Unternehmen Blum



Vielfältige Anwendungen

Egal ob in der Küche, im Bad oder in verschiedenen Wohn- und Haushaltsräumen. Mit der Arretierung bleiben Tablare sicher dort, wo sie gebraucht werden. Erweitern Sie flexibel Ablageflächen, um Dinge abzustellen. Machen Sie Küchen- und Haushaltsgeräte beweglich, um sie leichter zu bedienen. Und mit einem Handgriff verschwinden die Tablare wieder im Möbel.

 blum®



BLUMOTION

by Blum

Mechanisch

Schließt jedes Tablar sanft und leise – unabhängig davon, mit wie viel Schwung Sie das Tablar schließen.

gedämpft schließen

Ablagefläche, wo man sie gerade braucht

Alles ist gleich verräumt, wenn der Wäschekorb seinen Platz an der Waschmaschine findet. Und das Tablar bleibt sicher ausgezogen, solange es gebraucht wird.

**TIP-ON
BLUMOTION**
by Blum

Mechanisch

**öffnen &
gedämpft
schließen**

Besonderer Komfort: Durch Drücken der Front fährt das Tablar heraus. Nach dem Entriegeln schließen Sie ihn mit leichtem Schwung sanft und leise, dank integrierter BLUMOTION.

TIP-ON

by Blum

Mechanisch

öffnen

Öffnet Tablare durch Drücken. So lassen sie sich bequem herausziehen und einrasten. Schließen durch Zudrücken, ohne Dämpfung.



Die Ablagefläche spontan erweitern

Schnell nachgeschlagen und sofort wieder verräumt. Mit einem Handgriff ist das Tablar entriegelt und die Ablagefläche verschwindet im Möbel. Im Büro wird das Tablar zum schnellen Helfer.

Einfache Bedienung und sicherer Halt

Die Verriegelung rastet sicher beidseitig ein, wenn das Tablar ganz herausgezogen wird, und hält stabil. Das Lösen der Arretierung gelingt dank Synchronisierung ganz bequem mit einer Hand, durch Anheben des Hebels.

 **blum**[®]





Einfache Montage

Wenige Handgriffe genügen und schon werden Sie Ihr Tablar mit der Tablararretierung auf.

blum



Verriegelungseinheit und Synchronisierungswelle

Stecken Sie die Verriegelungseinheit auf die Synchronisierungswelle auf. Sie muss bündig am Tablar positioniert sein.



Beschläge und Lehre in Einem

Die Verriegelungseinheit und das Rastelement dienen gleichzeitig als Lehre. Setzen Sie die Schrauben in die vorgesehenen Befestigungspositionen. Sie können für das Rastelement sowohl Spax-, als auch Systemschrauben verwenden.

Tablararretierung



Bestell- und Planungsinformation


Produkt



Beschreibung

- Einsetzbar mit MOVENTO und TANDEM-Vollauszügen, nicht einsetzbar mit TANDEM-Teilauszügen
- Kombinierbar mit BLUMOTION, TIP-ON BLUMOTION und TIP-ON
- Beidseitige Verriegelung
- Durch Synchronisierung einhändig entriegelbar
- Einsetzbar in allen Wohnbereichen
- Sicherer Halt
- Einfache Montage – Beschläge dienen als Lehre
- Befestigung der Führungen auf gewohnten Anschraubpositionen

Platzbedarf



Bestellinformation




Tablararretierung für MOVENTO und TANDEM	
	Bestehend aus: 2x Verriegelungseinheit* 2x Rastelement 1x Montageanleitung
	295H5700
	Befestigung mit Spanplattenschrauben Ø 3.5 x 15 mm, Art.-Nr. 609.1500 oder Systemschrauben, Art.-Nr. 661.1450.HG * Befestigung nur mit Spanplattenschrauben möglich

Tablararretierung für TANDEM 19 mm	
	Bestehend aus: 2x Verriegelungseinheit* 2x Rastelement 1x Montageanleitung
	295F5700
	Befestigung mit Spanplattenschrauben Ø 3.5 x 15 mm, Art.-Nr. 609.1500 oder Systemschrauben, Art.-Nr. 661.1450.HG * Befestigung nur mit Spanplattenschrauben möglich

Synchronisierungswelle	
	Material Aluminium
	Farbe Roh
	Zum Ablängen ZST.1089W
	MOVENTO und TANDEM: Zuschnitt: LW - 87 ± 1 mm
	TANDEM 19 mm: Zuschnitt: LW - 94 ± 1 mm
Tablararretierung durch Synchronisierung einhändig entriegelbar	

- TB = Tablarbreite
- NL = Nennlänge
- LW = Lichte Korpusweite
- TL = Tablarlänge
- TBL = Tablarbodenlänge
- X = Frontdicke
- Y = Tablarbodendicke
- TSBL = Tablarseitenblendenlänge

Tablarauszugsbearbeitung



MOVENTO 760H | 766H

Platzbedarf im Korpus	Tablarauszug	Tablarauszug	Tablarauszug innenliegend
<p>* + 1 mm bei Montage der Korpuschiene vor dem Korpuszusammenbau ** mind. 25 mm bei Schachteinbau</p>	<p>Eingeschränkte Seiteneinstellung</p>	<p>* Zusätzlich +12 mm Seitenstabilisierung</p>	<p>* Zusätzlich +4 mm mit TIP-ON oder zusätzlich +3 mm Tiefeneinstellung</p>

TANDEM 560H | 566H

Platzbedarf im Korpus	Tablarauszug	Tablarauszug	Tablarauszug innenliegend
<p>* + 1 mm mit TIP-ON oder +3 mm Seitenstabilisierung ** mind. 25 mm bei Schachteinbau</p>		<p>* Zusätzlich +12 mm Seitenstabilisierung</p>	<p>* Zusätzlich +4 mm mit TIP-ON oder zusätzlich +2 mm mit POSISTOP</p>

TANDEM 19 mm 560F | 566F

Platzbedarf im Korpus	Tablarauszug	Tablarauszug	Tablarauszug innenliegend
<p>* + 1 mm mit TIP-ON ** mind. 25 mm bei Schachteinbau</p>			<p>* Zusätzlich +4 mm mit TIP-ON oder zusätzlich +2 mm mit POSISTOP</p>

Das Unternehmen Blum

Vor über 60 Jahren von Julius Blum gegründet, ist Blum heute ein international tätiges Familienunternehmen. Zu den strategischen Geschäftsfeldern zählen Klappen-, Scharnier- und Auszugssysteme. Bei allen Produktentwicklungen stets im Mittelpunkt: das Streben nach der perfekten Bewegung.

www.blum.com

 **blum**





Blum in Österreich und weltweit

Blum unterhält acht Werke in Österreich (Vorarlberg) und weitere Produktionsstandorte in Polen, USA und Brasilien sowie 31 Tochtergesellschaften bzw. Repräsentanzen. Das Unternehmen beliefert über 120 Märkte. 8.000 Mitarbeiter arbeiten insgesamt in der Blum-Gruppe, 6.000 davon in Vorarlberg.



Globaler Kundennutzen

„Ob Hersteller, Händler, Monteur oder Küchennutzer – jeder soll von den Vorteilen der Blum-Produkte profitieren und seinen persönlichen Nutzen daraus ziehen“, das besagt die Philosophie des globalen Kundennutzens von Blum.



Innovationen

Um Kunden mit innovativen Beschlaglösungen zu unterstützen und unternehmerischen Erfolg langfristig abzusichern, bedarf es konsequenter Investition in die Forschung und Entwicklung, in Werke und Anlagen und in die Ausbildung der Mitarbeiter. Mit mehr als 2.100 erteilten Patenten weltweit zählt Blum zu den innovativsten Unternehmen Österreichs.




Qualität

Das umfassende Qualitätsverständnis von Blum bezieht sich nicht allein auf die Produkte. Auch bei seinen Dienstleistungen und bei der Zusammenarbeit mit Kunden und Partnern möchte das Unternehmen demselben Anspruch an Qualität gerecht werden.



Umwelt

Bei Blum ist man überzeugt, dass sinnvolles ökologisches Verhalten langfristig auch wirtschaftlich ist. Die Langlebigkeit von Produkten ist dabei nur ein wichtiger Aspekt von vielen. Weitere wichtige Maßnahmen sind die Nutzung umweltfreundlicher Verfahren, intelligenter Materialeinsatz und umsichtiges Energiemanagement.



DYNAMIC SPACE

Gute Arbeitsabläufe (Workflow), optimale Stauraumnutzung (Space) und hoher Bewegungskomfort (Motion) sind wichtige Merkmale einer praktischen Küche. Mit seinen Ideen für praktische Küchen möchte Blum Funktion, Komfort und Ergonomie ins Innere von Möbeln bringen.



Julius Blum GmbH
Beschlagefabrik
6973 Hochst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-Mail: info@blum.com
www.blum.com

